

Garant GRIDLINE

Stativ med elström, Höjd 800 mm, Typ: CZ**Beställningsdata**

Ordernummer	927062 CZ
GTIN	4062406755553
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Av stålrör, 50 mm bred, med tvärstagnung och fäste för höjdjustering i 25 mm raster. Fötter med plastglidstöd, skonar golvet. Med kabelgenomföringar för enkel och korrekt dragning av medialedningar/kablar.

leveransinnehåll:

Stativ med två jordade eluttag med montage material, exkl. kabeldragning.

Lackering:

Ljusgrått RAL 7035, **pulverbelagt.**

OBS!:

Till stativ utan bakvägg eller hurts behövs knutplåtar nr 927122 som förstärkning. Höjden motsvarar arbetsskivans underkant.

Färdigmonterade arbetsbänkar måste säkras mot tippning.

Teknisk beskrivning

Eluttag typ	E
Djup	700 mm
Energiförsörjning	Nätdriven

passar till skivdjup	750 mm
märkspänning	250 V
höjd	800 mm
Märkström	16 A
Bredd	50 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	Höjd 800 mm
Produktslag	Energimodul

Tillbehör

Höjdtjämnings GridLine arbetsbänkar Typ M12	927090 M12
Golvglidelement, set 2 delar Typ 2	927092 2