

Garant GRIDLINE

Stativ med elström och tryckluft, Höjd 900 mm, Typ: DE**Beställningsdata**

Ordernummer	927068 DE
GTIN	4062406755669
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Av stålrör, 50 mm bred, med tvärstagnung och fäste för höjdjustering i 25 mm raster. Fötter med plastglidstöd, skonar golvet. Med kabelgenomföringar för enkel och korrekt dragning av medialedningar/kablar.

leveransinnehåll:

Stativ med två jordade eluttag med montage material, exkl. kabeldragning.

Inkl. säkerhets-enhandsfattning, snabbkoppling NW 7,2 och 3/8 tums anslutningsgänga, upp till 10 bar.

Lackering:

Ljusgrått RAL 7035, **pulverbelagt.**

OBS!:

Till stativ utan bakvägg eller hurts behövs knutplåtar nr 927122 som förstyvning. Höjden motsvarar arbetsskivans underkant.

Färdigmonterade arbetsbänkar måste säkras mot tippning.

Teknisk beskrivning

passar till skivdjup	750 mm
märkspänning	250 V

höjd	900 mm
Djup	700 mm
Märkström	16 A
Eluttag typ	F
Bredd	50 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	Höjd 900 mm
Produktslag	Energimodul

Tillbehör

Höjdtjämnings GridLine arbetsbänkar Typ M12	927090 M12
Golvglidelement, set 2 delar Typ 2	927092 2