

Garant GRIDLINE

Stativ med elström, Höjd 900 mm, Typ: CH**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 927063 CH |
| GTIN | 4062406755577 |
| Artikelklass | 9GG |

Beskrivning**Utförande:**

Av stålrör, 50 mm bred, med tvärstagnung och fäste för höjdjustering i 25 mm raster. Fötter med plastglidstöd, skonar golvet. Med kabelgenomföringar för enkel och korrekt dragning av medialedningar/kablar.

leveransinnehåll:

Stativ med två jordade eluttag med montagematerial, exkl. kabeldragning.

Lackering:

Ljusgrått RAL 7035, **pulverbelagt.**

OBS!:

Till stativ utan bakvägg eller hurts behövs knutplåtar nr 927122 som förstyrkning. Höjden motsvarar arbetsskivans underkant.

Färdigmonterade arbetsbänkar måste säkras mot tippning.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------|--------|
| passar till skivdjup | 750 mm |
| höjd | 800 mm |
| Djup | 700 mm |

| | |
|------------------------|---|
| märkspänning | 250 V |
| Eluttag typ | J |
| Märkström | 10 A |
| Bredd | 50 mm |
| Konstruktionsutförande | Stålrörskonstruktion |
| Materialtjocklek | 1 mm |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnamnsattribut | Höjd 900 mm |
| Produktslag | Energimodul |

Tillbehör

| | |
|---|------------|
| Höjdotjämning GridLine arbetsbänkar Typ M12 | 927090 M12 |
|---|------------|