

Garant GRIDLINE

**Stativ med elström och tryckluft, Höjd 800 mm, Typ: CZ****Beställningsdata**

Ordernummer	927067 CZ
GTIN	4062406755652
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Av stålrör, 50 mm bred, med tvärstagnung och fäste för höjdjustering i 25 mm raster. Fötter med plastglidstöd, skonar golvet. Med kabelgenomföringar för enkel och korrekt dragning av medialedningar/kablar.

**leveransinnehåll:**

Stativ med två jordade eluttag med montagematerial, exkl. kabeldragning.

Inkl. säkerhets-enhandsfattning, snabbkoppling NW 7,2 och 3/8 tums anslutningsgänga, upp till 10 bar.

**Lackering:**

Ljusgrått RAL 7035, **pulverbelagt.**

**OBS!:**

Till stativ utan bakvägg eller hurts behövs knutplåtar nr 927122 som förstyvning. Höjden motsvarar arbetsskivans underkant.

Färdigmonterade arbetsbänkar måste säkras mot tippning.

**Teknisk beskrivning**

Bredd	50 mm
Eluttag typ	E

Märkström	16 A
märkspänning	250 V
passar till skivdjup	750 mm
Djup	700 mm
höjd	800 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	Höjd 800 mm
Produktslag	Energimodul

## Tillbehör

Höjdtjämnings GridLine arbetsbänkar Typ M12	927090 M12
Golvglidelement, set 2 delar Typ 2	927092 2