



LED-pannlampa med batteri, Typ: H5-CORE



Beställningsdata

Ordernummer	081390 H5-CORE
GTIN	4058205020848
Artikelklass	04B

Beskrivning

Utförande:

Kraftfulla LED-pannlampor för professionell användning.

- **Vridbart huvud och steglös fokusfunktion.**
- **Intuitiv manövrering och steglös dimning.**
- **Utbytbart, tvättbart pannband.**
- **Ledlenser Connecting System som enhetligt gränssnitt möjliggör enkel sammankoppling med ett omfattande tillbehörssortiment.**

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Teknisk beskrivning

vikt	178 g
IP-skyddsklass	IP 67
brinntid	2 h
Brinntid steg 2	20 h
Huvud-Ø	32 mm
Ljusflöde steg 2	15 lm
ljusflöde	200 lm
Energiförsörjning	Batteridrivna

tillverkarens beteckning	H5 Core
Batterityp	Mignon, AA
Antal ingående batterier	2
Ljusflöde-boost	350 lm
Produktslag	Pannlampa