



Laddare, Typ: LITHIUM4



Beställningsdata

Ordernummer	081590 LITHIUM4
GTIN	4013674183562
Artikelklass	08C

Beskrivning

Utförande:

Mikroprocessorstyrda laddnings- och underhållsstationer för battericeller med **övervakning av varje enskilt fack** och batterifeldetektering. Statusvisning för varje batterifack, automatiskt laddningsfrånslag, överladdningsskydd och **underhållsladdning**. Ingående spänning 100–240 V. Med LC-display för detaljövervakning av laddningsförloppet och extra akustiska kvitteringar.

Användningsdata:

NiMH batteriladdningsplatser: 1 – 4 st Micro AAA / Mignon AA eller 1 – 2 st Baby C. **Litiumjon / LiFePO4 batteriladdningsplatser:** 1 – 4 × 18650; 17670; 14500 etc.

Teknisk beskrivning

Högsta antal laddningsplatser	4
Bredd	96 mm
höjd	33 mm
märkspänning	100 V
maximal laddström	2 A
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Typ CAS 18 V
Längd	129,5 mm

nätfrekvens	50 Hz
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Produktslag	Laddare