



Laddare, Typ: 4SMART



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 081590 4SMART |
| GTIN | 4013674181544 |
| Artikelklass | 08C |

Beskrivning

Utförande:

Mikroprocessorstyrda laddnings- och underhållsstationer för battericeller med **övervakning av varje enskilt fack** och batterifeldetektering. Statusvisning för varje batterifack, automatiskt laddningsfrånslag, överladdningsskydd och **underhållsladdning**. Ingående spänning 100–240 V.

Användningsdata:

NiMH batteriladdningsplatser: 1 – 4 st Micro AAA / Mignon AA.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------|---------|
| Längd | 119 mm |
| maximal laddström | 0,5 A |
| höjd | 77,4 mm |
| Bredd | 67 mm |
| nätfrekvens | 50 Hz |
| Högsta antal laddningsplatser | 4 |

| | |
|--|----------------------|
| märkspänning | 100 V |
| passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Typ CAS 18 V |
| datautgång | Digimatic-gränssnitt |
| Produktslag | Laddare |