

AEG

Batteridrivnen slagborrskruvdragare utan batteri, laddare, Typ: BSB18C2BL



Beställningsdata

Ordernummer	070227 BSB18C2BL
GTIN	4058546324056
Artikelklass	07A

Beskrivning

Utförande:

Kraftfull borstlös 18 V batteridrivnen kompakt slagborrskruvdragare

- **Extremt lätthanterlig genom sin kompakta längd, bara 183 mm**
- **2-stegs växel**
- **21-stegs vridmomentinställning och slagborrsteg för borring i sten**
- **LED-belysning av arbetsområdet**
- **Höger- / vänstergång**
- **PRO litiumjontrippelskydd: Temperaturövervakning, övervakning av enskilda celler, överlastskydd**

leveransinnehåll:

Batteridrivnen slagborrskruvdragare med bältesclips, 1× 13 mm FIXTEC snabbspännborrchuck, **exkl. batteri, exkl. laddare.**

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	BSB18C2BL-0
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm

Vikt utan batteri	1,6 kg
Batterispänning	18 V
maximal spiralborr-Ø i betong	13 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Längd	183 mm
Batterityp	Litiumjon
Antal ingående batterier	0
maximalt varvtal 1:a växeln	500 min ⁻¹
maximalt vridmoment	60 Nm
maximal spiralborr-Ø i trä	40 mm
maximalt varvtal 2:a växeln	1950 min ⁻¹
motor konstruktion	Brushless
Produktslag	Slagborrskruvdragare