

**Garant****DNMG 150612, Sort: HB7130-2**

### Beställningsdata

Ordernummer	250764 HB7130-2
GTIN	4062406765026
Artikelklass	21G

### Beskrivning

DNMG 150612 HB7130-2 Sort: HB7130-2  
spån-brytare: VM  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Matning  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 70 - 240 m/min

### Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärdjup $a_p$	0,5 - 5 mm
ISO-kod vändskär	DNMG 150612
Primäranvändning	M
spån-brytare	VM
Hörnradie	1,2 mm
Skärförhållande	snitt intermittent

Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 240 m/min
Sort	HB7130-2
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning