

Garant**DNMG 150604, Sort: HB7130-2**

Beställningsdata

Ordernummer	250760 HB7130-2
GTIN	4062406765019
Artikelklass	21G

Beskrivning

DNMG 150604 HB7130-2 Sort: HB7130-2
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 5 mm
Matning f : 0,2 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 240 m/min

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 240 m/min
spån-brytare	VM

Skärmaterial	HM
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HB7130-2
Primäranvändning	M
ISO-kod vändskär	DNMG 150604
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning