

Garant**VNMG 160408, Sort: HB7130-2**

Beställningsdata

Ordernummer	251734 HB7130-2
GTIN	4062406765033
Artikelklass	21G

Beskrivning

VNMG 160408 HB7130-2 Sort: HB7130-2
spån-brytare: VS
Skärdjup a_p : 0,3 - 2 mm
Matning f : 0,05 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 80 - 270 m/min

Teknisk beskrivning

Antal byten/skär	4
ISO-kod vändskär	VNMG 160408
spån-brytare	VS
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Hörnradie	0,8 mm
Skärmaterial	VHM
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 270 m/min

Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HB7130-2
Primäranvändning	M
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Matning f	0,05 - 0,4 mm/v
Produktslag	Vändskär för svarvning