



## Ändmedbringare med Morsekona, Morsekona (MK): 4



### Beställningsdata

Ordernummer	327400 4
GTIN	4062406764586
Artikelklass	32P

### Beskrivning

#### Utförande:

- Spetsvinkel 60°, spännirkeldiameter 17 mm - 54 mm.
- Höger- och vänstergång möjlig.
- Utomordentligt lämplig för användning på svarvar och vid kuggfräsning.

#### Användningsdata:

För montering i svarvens spindelkona.

#### Passar till:

Svarvdubbar nr 321405, nr 321720, nr 321730 och 321740.

#### leveransinnehåll:

Ändmedbringare med centrerspetsar 327410 och medbringare 327412.

#### Specialtillbehör:

Nr 327410 centrerspets, nr 327412 medbringare, nr 327414 dämpningselement.

#### OBS!:

Passande koniska hylsor för adaptering i svarvchuck på förfrågan.

arbetsområdets Ø: 19 - 34 mm

Spännhylsdiameter D1: 17 mm

effektiv längd B: 62 mm

Arbetsstyckvikt: 50 kg

Utvändig Ø: 42 mm

största spets-Ø 60° A: 5 mm

### Teknisk beskrivning

Arbetsstyckvikt	50 kg
-----------------	-------

största spets-Ø 60° A	5 mm
Utvändig Ø	42 mm
effektiv längd B	62 mm
Spännhylsdiameter D1	17 mm
arbetsområdets Ø	19 - 34 mm
bräckskruv	nej
Produktslag	Ändmedbringare