



Ändmedbringare med Morsekona, Morsekona (MK): 4



Beställningsdata

Ordernummer	327401 4
GTIN	4062406764593
Artikelklass	32P

Beskrivning

Utförande:

- Spetsvinkel 60°, spännirkeldiameter 17 mm - 54 mm.
- Höger- och vänstergång möjlig.
- Utomordentligt lämplig för användning på svarvar och vid kuggfräsning.

Användningsdata:

För montering i svarvens spindelkona.

Passar till:

Svarvdubbar nr 321405, nr 321720, nr 321730 och 321740.

leveransinnehåll:

Ändmedbringare med centrerspetsar 327410 och medbringare 327412.

Specialtillbehör:

Nr 327410 centrerspets, nr 327412 medbringare, nr 327414 dämpningselement.

OBS!:

Passande koniska hylsor för adaptering i svarvchuck på förfrågan.

arbetsområdets Ø: 28 - 50 mm

Spännhylsdiameter D1: 26 mm

effektiv längd B: 70,3 mm

Arbetsstyckvikt: 55 kg

Utvändig Ø: 52 mm

största spets-Ø 60° A: 9 mm

Teknisk beskrivning

största spets-Ø 60° A

9 mm

Utvändig Ø	52 mm
arbetsområdets Ø	28 - 50 mm
Arbetsstyckvikt	55 kg
effektiv längd B	70,3 mm
Spännhylsdiameter D1	26 mm
bräckskruv	nej
Produktslag	Ändmedbringare