



Ändmedbringare med Morsekona, Morsekona (MK): 5



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 327401 5 |
| GTIN | 4062406764609 |
| Artikelklass | 32P |

Beskrivning

Utförande:

- Spetsvinkel 60°, spännirkeldiameter 17 mm - 54 mm.
- Höger- och vänstergång möjlig.
- Utomordentligt lämplig för användning på svarvar och vid kuggfräsning.

Användningsdata:

För montering i svarvens spindelkona.

Passar till:

Svarvdubbar nr 321405, nr 321720, nr 321730 och 321740.

leveransinnehåll:

Ändmedbringare med centrerspetsar 327410 och medbringare 327412.

Specialtillbehör:

Nr 327410 centrerspets, nr 327412 medbringare, nr 327414 dämpningselement.

OBS!:

Passande koniska hylsor för adaptering i svarvchuck på förfrågan.

arbetsområdets Ø: 28 - 50 mm

Spännhylsdiameter D1: 26 mm

effektiv längd B: 70,3 mm

Arbetsstyckvikt: 55 kg

Utvändig Ø: 52 mm

största spets-Ø 60° A: 9 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------|-------|
| Spännhylsdiameter D1 | 26 mm |
|----------------------|-------|

| | |
|-----------------------|----------------|
| största spets-Ø 60° A | 9 mm |
| Arbetsstyckvikt | 55 kg |
| Utvändig Ø | 52 mm |
| arbetsområdets Ø | 28 - 50 mm |
| effektiv längd B | 70,3 mm |
| bräckskruv | nej |
| Produktslag | Ändmedbringare |