



Ändmedbringare med Morsekona, Morsekona (MK): 4



Beställningsdata

Ordernummer	327402 4
GTIN	4062406765811
Artikelklass	32P

Beskrivning

Utförande:

- Spetsvinkel 60°, spännirkeldiameter 17 mm - 54 mm.
- Höger- och vänstergång möjlig.
- Utomordentligt lämplig för användning på svarvar och vid kuggfräsning.

Användningsdata:

För montering i svarvens spindelkona.

Passar till:

Svarvdubbar nr 321405, nr 321720, nr 321730 och 321740.

leveransinnehåll:

Ändmedbringare med centrerspetsar 327410 och medbringare 327412.

Specialtillbehör:

Nr 327410 centrerspets, nr 327412 medbringare, nr 327414 dämpningselement.

OBS!:

Passande koniska hylsor för adaptering i svarvchuck på förfrågan.

totallängd: 190 mm

arbetsområdets Ø: 40 - 72 mm

Spännhylsdiameter D1: 38 mm

effektiv längd B: 89 mm

Arbetsstyckvikt: 65 kg

Utvändig Ø: 70 mm

Teknisk beskrivning

totallängd	190 mm
------------	--------

arbetsområdets Ø	40 - 72 mm
Arbetsstyckvikt	65 kg
Utvändig Ø	70 mm
Spännhylsdiameter D1	38 mm
största spets-Ø 60° A	14 mm
effektiv längd B	89 mm
bräckskruv	nej
Produktslag	Ändmedbringare