



Ändmedbringare med Morsekona, Morsekona (MK): 4



Beställningsdata

Ordernummer	327403 4
GTIN	4062406765835
Artikelklass	32P

Beskrivning

Utförande:

- Spetsvinkel 60°, spännirkeldiameter 17 mm - 54 mm.
- Höger- och vänstergång möjlig.
- Utomordentligt lämplig för användning på svarvar och vid kuggfräsning.

Användningsdata:

För montering i svarvens spindelkona.

Passar till:

Svarvdubbar nr 321405, nr 321720, nr 321730 och 321740.

leveransinnehåll:

Ändmedbringare med centrerspetsar 327410 och medbringare 327412.

Specialtillbehör:

Nr 327410 centrerspets, nr 327412 medbringare, nr 327414 dämpningselement.

OBS!:

Passande koniska hylsor för adaptering i svarvchuck på förfrågan.

arbetsområdets Ø: 55 - 100 mm

Spännhylsdiameter D1: 54 mm

effektiv längd B: 104,1 mm

Arbetsstyckvikt: 100 kg

Utvändig Ø: 82 mm

största spets-Ø 60° A: 20 mm

Teknisk beskrivning

Arbetsstyckvikt	100 kg
-----------------	--------

största spets-Ø 60° A	20 mm
Spännhylsdiameter D1	54 mm
Utvändig Ø	82 mm
effektiv längd B	104,1 mm
arbetsområdets Ø	55 - 100 mm
bräckskruv	nej
Produktslag	Ändmedbringare