

Garant**CNMG 120412, Sort: HB725-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250160 HB725-1
GTIN	4062406750558
Artikelklass	21G

Beskrivning

CNMG 120412 HB725-1 Sort: HB725-1
spån-brytare: UM1
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 6 mm
Matning f : 0,05 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 250 m/min

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 250 m/min
Primäranvändning	UNI
ISO-kod vändskär	CNMG 120412
Tolerans	M
Hörnradie	1,2 mm
Matning f	0,05 - 0,6 mm/v

Skärdjup a_p	0,2 - 6 mm
Sort	HB725-1
spån-brytare	UM1
Skärförhållande	snitt intermittent
Produktslag	Vändskär för svarvning