

Garant**CNMG 120404, Sort: HB725-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250156 HB725-1
GTIN	4062406750534
Artikelklass	21G

Beskrivning

CNMG 120404 HB725-1 Sort: HB725-1
spån-brytare: UM1
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 6 mm
Matning f : 0,05 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 250 m/min

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,2 - 6 mm
Matning f	0,05 - 0,6 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Antal byten/skär	4

spån-brytare	UM1
Skärmaterial	HM
Sort	HB725-1
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 250 m/min
Primäranvändning	UNI
ISO-kod vändskär	CNNG 120404
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning