

Garant**CNMG 120408, Sort: HB725-1**

Beställningsdata

| | |
|--------------|----------------|
| Ordernummer | 250158 HB725-1 |
| GTIN | 4062406750541 |
| Artikelklass | 21G |

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Skärdjup a_p | 0,2 - 6 mm |
| spån-brytare | UM1 |
| Primäranvändning | UNI |
| Tolerans | M |
| Antal byten/skär | 4 |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning |
| Matning f | 0,05 - 0,6 mm/v |
| Hörnradie | 0,8 mm |
| Skärhastighet v_c primär användning | 50 - 250 m/min |
| ISO-kod vändskär | CNMG 120408 |
| Skärmaterial | HM |

| | |
|-----------------|------------------------|
| Skärförhållande | snitt intermittent |
| Sort | HB725-1 |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |