

**Garant****WNMG 080404, Sort: HB725-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	252068 HB725-1
GTIN	4062406765705
Artikelklass	21G

## Beskrivning

WN.G 080404 HB725-1 Sort: HB725-1  
spån-brytare: UN1  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 6 mm  
Matning  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 50 - 250 m/min

## Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	WNMG 080404
Skärmaterial	HM
Primäranvändning	UNI
Skärdjup $a_p$	0,2 - 6 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	50 - 250 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Tolerans	M

spån-brytare	UN1
Antal byten/skär	6
Sort	HB725-1
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Hörnradi	0,4 mm
Matning f	0,05 - 0,6 mm/v
Produktslag	Vändskär för svarvning