

Garant**SNMG 120408, Sort: HB725-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251224 HB725-1
GTIN	4062406765620
Artikelklass	21G

Beskrivning

SNMG 120408 HB725-1 Hörnradie: 0,8 mm

Sort: HB725-1

spån-brytare: UM1

Skärdjup a_p : 0,2 - 6 mm

Matning f : 0,05 - 0,6 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 250 m/min

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,8 mm
spån-brytare	UM1
ISO-kod vändskär	SNMG 120408
Sort	HB725-1
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 250 m/min
Primäranvändning	UNI

Matning f	0,05 - 0,6 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	0,2 - 6 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning