

Garant**SNMG 120412, Sort: HB725-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251226 HB725-1
GTIN	4062406765637
Artikelklass	21G

Beskrivning

SNMG 120412 HB725-1 Hörnradie: 1,2 mm

Sort: HB725-1

spån-brytare: UM1

Skärdjup a_p : 0,2 - 6 mm

Matning f : 0,05 - 0,6 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 250 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,05 - 0,6 mm/v
Skärdjup a_p	0,2 - 6 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Hörnradie	1,2 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
ISO-kod vändskär	SNMG 120412
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 250 m/min

Sort	HB725-1
Primäranvändning	UNI
spån-brytare	UM1
Produktslag	Vändskär för svarvning