

Garant**CC.T 09T308, Sort: HB725-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260152 HB725-1
GTIN	4062406765934
Artikelklass	21G

Beskrivning

CC.T 09T308 HB725-1 Sort: HB725-1

spån-brytare: UM1

Tolerans: M

Skärdjup a_p : 0,2 - 4 mmMatning f : 0,05 - 0,5 mm/vSkärhastighet v_c primär användning: 50 - 250 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	UM1
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning f	0,05 - 0,5 mm/v
Skärdjup a_p	0,2 - 4 mm
Sort	HB725-1
Primäranvändning	UNI

Hörnradie	0,8 mm
Tolerans	M
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 250 m/min
ISO-kod vändskär	CCMT 09T308
Produktslag	Vändskär för svarvning