

Garant**CC.T 120408, Sort: HB725-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260160 HB725-1
GTIN	4062406765958
Artikelklass	21G

Beskrivning

CC.T 120408 HB725-1 Sort: HB725-1
spån-brytare: UM1
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 4 mm
Matning f : 0,05 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 250 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	UNI
spån-brytare	UM1
Tolerans	M
ISO-kod vändskär	CCMT 120408
Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Sort	HB725-1

Skärdjup a_p	0,2 - 4 mm
Hörnradie	0,8 mm
Matning f	0,05 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 250 m/min
Produktslag	Vändskär för svarvning