

**Garant****CC.T 120404, Sort: HB725-1**

### Beställningsdata

|              |                |
|--------------|----------------|
| Ordernummer  | 260158 HB725-1 |
| GTIN         | 4062406765941  |
| Artikelklass | 21G            |

### Beskrivning

CC.T 120404 HB725-1 Sort: HB725-1  
spån-brytare: UM1  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Matning  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 50 - 250 m/min

### Teknisk beskrivning

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Skärförhållande             | snitt intermittent |
| Hörnradie                   | 0,4 mm             |
| ISO-kod vändskär            | CCMT 120404        |
| Skärdjup $a_p$              | 0,2 - 4 mm         |
| Primäranvändning            | UNI                |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning     |
| Sort                        | HB725-1            |

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Tolerans                              | M                      |
| Skärhastighet $v_c$ primär användning | 50 - 250 m/min         |
| Matning f                             | 0,05 - 0,5 mm/v        |
| spån-brytare                          | UM1                    |
| Produktslag                           | Vändskär för svarvning |