

**Garant****TC.T 110204, Sort: HB725-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	260982 HB725-1
GTIN	4062406765774
Artikelklass	21G

## Beskrivning

TC.T 110204 HB725-1 Sort: HB725-1  
spån-brytare: UM1  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Matning  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 50 - 250 m/min

## Teknisk beskrivning

spån-brytare	UM1
Tolerans	M
Primäranvändning	UNI
Antal byten/skär	3
Skärmaterial	HM
Skärförhållande	snitt intermittent
ISO-kod vändskär	TCMT 110204

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Matning f	0,05 - 0,5 mm/v
Skärhastighet $v_c$ primär användning	50 - 250 m/min
Sort	HB725-1
Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup $a_p$	0,2 - 4 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning