

Garant**VB.T 160404, Sort: HB725-1**

Beställningsdata

Ordernummer	261232 HB725-1
GTIN	4062406766122
Artikelklass	21G

Beskrivning

VB.T 160404 HB725-1 Sort: HB725-1
spån-brytare: UM1
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 4 mm
Matning f : 0,05 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 250 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,05 - 0,5 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Antal byten/skär	2
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 250 m/min
Skärdjup a_p	0,2 - 4 mm
Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	snitt intermittent

Sort	HB725-1
Tolerans	M
Skärmaterial	HM
ISO-kod vändskär	VBMT 160404
spån-brytare	UM1
Primäranvändning	UNI
Produktslag	Vändskär för svarvning