

**Garant****TC.T 16T304, Sort: HB725-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	260986 HB725-1
GTIN	4062406765798
Artikelklass	21G

### Beskrivning

TC.T 16T304 HB725-1 Sort: HB725-1  
spån-brytare: UM1  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Matning  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 50 - 250 m/min

### Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Antal byten/skär	3
Hörnradie	0,4 mm
Matning $f$	0,05 - 0,5 mm/v
spån-brytare	UM1
Skärdjup $a_p$	0,2 - 4 mm
Skärmaterial	HM

ISO-kod vändskär	TCMT 16T304
Sort	HB725-1
Tolerans	M
Primäranvändning	UNI
Skärhastighet $v_c$ primär användning	50 - 250 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Produktslag	Vändskär för svarvning