

Garant**TCMT 110208, Sort: HB725-1****Beställningsdata**

Ordernummer	260984 HB725-1
GTIN	4062406765781
Artikelklass	21G

Beskrivning

TCMT 110208 HB725-1 Sort: HB725-1
spån-brytare: UM1
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 4 mm
Matning f : 0,05 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 250 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,05 - 0,5 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Sort	HB725-1
Hörnradi	0,8 mm
ISO-kod vändskär	TCMT 110208
Skärdjup a_p	0,2 - 4 mm

Primäranvändning	UNI
Tolerans	M
spån-brytare	UM1
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 250 m/min
Produktslag	Vändskär för svarvning