

Garant**VC.T 160408, Sort: HB725-1**

Beställningsdata

Ordernummer	261459 HB725-1
GTIN	4062406766153
Artikelklass	21G

Beskrivning

VC.T 160408 HB725-1 Sort: HB725-1
spån-brytare: UM1
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 4 mm
Matning f : 0,05 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 250 m/min

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	HM
Skärförhållande	snitt intermittent
Tolerans	M
Antal byten/skär	2
Hörnradie	0,8 mm
Sort	HB725-1
Skärdjup a_p	0,2 - 4 mm

Skärhastighet v_c primär användning	50 - 250 m/min
Matning f	0,05 - 0,5 mm/v
spån-brytare	UM1
Primäranvändning	UNI
ISO-kod vändskär	VCMT 160408
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Produktslag	Vändskär för svarvning