

Garant**VBMT 160408, Sort: HB7130-2**

Beställningsdata

Ordernummer	261154 HB7130-2
GTIN	4062406769246
Artikelklass	21G

Beskrivning

VBMT 160408 HB7130-2 Sort: HB7130-2
spån-brytare: VS
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 80 - 270 m/min

Teknisk beskrivning

Sort	HB7130-2
Primäranvändning	M
spån-brytare	VS
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
ISO-kod vändskär	VBMT 160408
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,8 mm

Skärhastighet v_c primär användning	80 - 270 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Produktslag	Vändskär för svarvning