

Garant**VC.T 160402, Sort: HB7130-2**

Beställningsdata

Ordernummer	261370 HB7130-2
GTIN	4062406769253
Artikelklass	21G

Beskrivning

VCMT 160402 HB7130-2 Sort: HB7130-2
spån-brytare: VS
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 80 - 270 m/min

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Hörnradie	0,2 mm
spån-brytare	VS
Sort	HB7130-2
Tolerans	M
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning	80 - 270 m/min
ISO-kod vändskär	VCMT 160402
Primäranvändning	M
Antal byten/skär	2
Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	HM
Produktslag	Vändskär för svarvning