



Rörkap DP50 för HT-rör, Typ: 1



Beställningsdata

Ordernummer	818190 1
GTIN	4003773087809
Artikelklass	86A

Beskrivning

Utförande:

Verktogsstomme av glasfiberförstärkt plast. Verktogsfritt utbytbar bytesklinga av högkvalitativt kullagerstål. Optimal rörstyrning och enkel skärning tack vare glid- och självjusterande rullar. De avfjädrade skärklingan gör att ingen besvärlig efterjustering krävs under skärningen.

Fördel:

Ett verktyg för två funktioner, tre diametrar. **Vanligen förekommande avloppsrör av plast kapas lätt och snyggt i ett enda arbetsmoment.** Slätt snitt: Ingen efterbehandling, ingen avgradning och mindre risk för igensättningar eller skador på tätningen.

Användningsdata:

Skär HT och många andra plaströr med Ø 32, 40 eller 50 mm och en tjocklek upp till 2,4 mm. Lätt att positionera tack vare fri sikt mot kapningspunkten. Efter- eller finskärning från cirka 10 mm avsnittslängd möjlig.

Reservdel:

Reservklinga se nr 818191 storlek 1 och reservsnabbytesaxel nr 818192 storlek 1.

Teknisk beskrivning

för rörytter-Ø	32 mm
för rörytter-Ø	40 mm
för rörytter-Ø	50 mm

vikt	294 g
Längd	202 mm
lämplig för rörmaterial	Koppar
lämplig för rörmaterial	VA
lämplig för rörmaterial	Mässing
lämplig för rörmaterial	Aluminium
Produktslag	Rörkapare

Tillbehör

Reservklinga Typ 1	818191 1
Ersättnings snabbbytesaxel Typ 1	818192 1