



Rörkap TubiX® med snabbjustering, för Ø upp till: 76mm



Beställningsdata

Ordernummer	818380 76
GTIN	4003773088127
Artikelklass	86A

Beskrivning

Utförande:

Lätt och hållbart metallhölje av magnesium, ed nållagrade styrrullar och skärtrissa. Handavgradare nedsänkbar i stommen. Reservskärtrissa ingår.

Fördel:

Automatisk fasthållning och fastklämning på röret genom **QuickLock-snabbjustering**.
· **Snabb och exakt positionering av skärtrissan på olika rördiametrar.**

Användningsdata:

Universellt användbar för kapning av **koppar-, aluminium- och tunnväggiga rostfria rör** (upp till 2 mm godstjocklek).

Reservdel:

Reservskärtrissa med nållagring och snabbytesaxel se nr 818385.

Teknisk beskrivning

skärtrissans hål	7,8 mm
skärtrissans Ø	20 mm
skärtrissans bredd	6,2 mm
för rörytter-Ø	6 - 76 mm
tillverkarens beteckning	TubiX
vikt	865 g
Längd	260 mm

Bredd	100 mm
höjd	42 mm
Produktslag	Rörkapare

Tillbehör

Lös skärtrissa Typ 1	818385 1
----------------------	----------