

Mitutoyo**Bladtolk, stål, Antal blad: 10**

Beställningsdata

Ordernummer	478240 10
GTIN	4946368424163
Artikelklass	44A

Beskrivning

Utförande:

Idealisk för ett stort antal mätuppgifter. Likformigt breda stålblad, hopfällbara med nitled. Storleken tydligt stämplat på varje blad. Bladen går lätt att ta bort och kan öppnas och spärras var för sig. Noggrannhet vid tillverkning enligt fabriksnorm.

Noggrannhet:

0,05 – 0,15 mm $\pm 0,005$; 0,2 – 0,5 mm $\pm 0,012$; 0,55 – 0,8 mm $\pm 0,020$.

Teknisk beskrivning

bladtjocklek	0,05 – 0,2 (intervall 0,05); 0,3 – 0,8 (intervall 0,1) mm
Bladlängd	150 mm
Antal blad	10
Norm	Verkstadsnorm
Tolerans	T3
Material	Stål

Produktslag

Bladmått