

**Mitutoyo****Bladtolk, stål, kalibrerad, Antal blad: 20****Beställningsdata**

Ordernummer	478242 20
GTIN	2050002071827
Artikelklass	44A

**Beskrivning****Utförande:**

Idealisk för ett stort antal mätuppgifter. Likformigt breda stålblad, hopfällbara med nitled. Storleken tydligt stämplat på varje blad. Bladen går lätt att ta bort och kan öppnas och spärras var för sig. Noggrannhet vid tillverkning enligt fabriksnorm.

**Noggrannhet:**

0,05 – 0,15 mm  $\pm 0,005$ ; 0,2 – 0,5 mm  $\pm 0,012$ ; 0,55 – 1,0 mm  $\pm 0,020$ .

**leveransinnehåll:**

Inkl. tillverkarens kalibreringscertifikat.

**Teknisk beskrivning**

bladtjocklek	0,05 – 1,0 (intervall 0,05) mm
Bladlängd	150 mm
Antal blad	20
Norm	Verkstadsnorm
Tolerans	T3
Material	Stål

Produktslag

Bladmått