

Mitutoyo**Bladtolk, stål, kalibrerad, Antal blad: 10****Beställningsdata**

Ordernummer	478242 10
GTIN	2050002071810
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Idealisk för ett stort antal mätuppgifter. Likformigt breda stålblad, hopfällbara med nitled. Storleken tydligt stämplad på varje blad. Bladen går lätt att ta bort och kan öppnas och spärras var för sig. Noggrannhet vid tillverkning enligt fabriksnorm.

Noggrannhet:

0,05 – 0,15 mm $\pm 0,005$; 0,2 – 0,5 mm $\pm 0,012$; 0,55 – 0,8 mm $\pm 0,020$.

leveransinnehåll:

Inkl. tillverkarens kalibreringscertifikat.

Teknisk beskrivning

bladtjocklek	0,05 – 0,2 (intervall 0,05); 0,3 – 0,8 (intervall 0,1) mm
Bladlängd	150 mm
Antal blad	10
Norm	Verkstadsnorm
Tolerans	T3

Material	Stål
Produktslag	Bladmått