

KERN**Räknevåg, typ CIB, maximal kapacitet: 3kg**

Beställningsdata

Ordernummer	479541 3
GTIN	4045761214880
Artikelklass	47D

Beskrivning

Utförande:

- **Noggrann räknevåg med automatisk referensoptimering (förbättrar stegvis medelvärdet för artikelvikten).**
- **Målantal resp. målvikt kan programmeras med akustisk signal.**
- **Räknesummaminne för summering av likadana artiklar i totalantal och totalvikt.**
- **Inställbar på referensantal eller referensvikt.**
- **Nät- och batteridrift möjlig.**
- **Justeringsprogram CAL: För inställning av noggrannheten (den externa justeringsvikt som då behövs på förfrågan).**
- **Displayen kan kopplas om mellan antal och vikt.**

Checkweighing-Display: Akustisk eller optisk kvittering om vägningar ligger utanför ett i förväg bestämt gränsvärde.

leveransinnehåll:

Inklusive nätadapter 230 V/50 Hz, batteri, arbetsskyddskåpa.

Teknisk beskrivning

höjd	120 mm
Energiförsörjning	Batteridreven
Energiförsörjning	Nätdriven

märkspänning	240 V
minimal styckevikt	1 g
Djup	330 mm
nettovikt	3,5 kg
Bredd	350 mm
insvängningstid	2 s
vågplattans mått	315×215 mm
maximal kapacitet	3 kg
avläsning	0,2 g
reproducerbarhet	0,2 g
linearitet	±0,4 g
Kalibrering	K2
Produktslag	Räknevåg

Tjänster

DAkS-kalibreringVåg maximal kapacitet 50	027710 50
KalibreringVåg maximal kapacitet 50 kg	027700 50