

KERN**Räknevåg, typ CIB, maximal kapacitet: 30kg**

Beställningsdata

Ordernummer	479541 30
GTIN	4045761214835
Artikelklass	47D

Beskrivning

Utförande:

- **Noggrann räknevåg med automatisk referensoptimering (förbättrar stegvis medelvärdet för artikelvikten).**
- **Målantal resp. målvikt kan programmeras med akustisk signal.**
- **Räknesummaminne för summering av likadana artiklar i totalantal och totalvikt.**
- **Inställbar på referensantal eller referensvikt.**
- **Nät- och batteridrift möjlig.**
- **Justeringsprogram CAL: För inställning av noggrannheten (den externa justeringsvikt som då behövs på förfrågan).**
- **Displayen kan kopplas om mellan antal och vikt.**

Checkweighing-Display: Akustisk eller optisk kvittering om vägningar ligger utanför ett i förväg bestämt gränsvärde.

leveransinnehåll:

Inklusive nätadapter 230 V/50 Hz, batteri, arbetsskyddskåpa.

Teknisk beskrivning

vågplattans mått	315×215 mm
Energiförsörjning	Batteridrivna
Energiförsörjning	Nätdriven

maximal kapacitet	30 kg
höjd	120 mm
linearitet	±4 g
Bredd	350 mm
avläsning	2 g
nettovikt	3,6 kg
reproducerbarhet	2 g
Djup	330 mm
insvängningstid	2 s
märkspänning	240 V
minimal styckevikt	10 g
Kalibrering	K2
Produktslag	Räknevåg

Tjänster

DAkS-kalibreringVåg maximal kapacitet 50	027710 50
KalibreringVåg maximal kapacitet 50 kg	027700 50