

**KERN****Räknevåg, typ CIB, maximal kapacitet: 6kg**

## Beställningsdata

Ordernummer	479541 6
GTIN	4045761214897
Artikelklass	47D

## Beskrivning

### Utförande:

- **Noggrann räknevåg med automatisk referensoptimering (förbättrar stegvis medelvärdet för artikelvikten).**
- **Målantal resp. målvikt kan programmeras med akustisk signal.**
- **Räknesummaminne för summering av likadana artiklar i totalantal och totalvikt.**
- **Inställbar på referensantal eller referensvikt.**
- **Nät- och batteridrift möjlig.**
- **Justeringsprogram CAL: För inställning av noggrannheten (den externa justeringsvikt som då behövs på förfrågan).**
- **Displayen kan kopplas om mellan antal och vikt.**

Checkweighing-Display: Akustisk eller optisk kvittering om vägningar ligger utanför ett i förväg bestämt gränsvärde.

### leveransinnehåll:

Inklusive nätadapter 230 V/50 Hz, batteri, arbetsskyddskåpa.

## Teknisk beskrivning

minimal styckeavvikelse	2 g
reproducerbarhet	0,5 g
Energiförsörjning	Batteridrivna

Energiförsörjning	Nätdriven
maximal kapacitet	6 kg
Djup	330 mm
Bredd	350 mm
märkspänning	240 V
linearitet	±1 g
nettovikt	3,6 kg
vågplattans mått	315×215 mm
avläsning	0,5 g
höjd	120 mm
insvängningstid	2 s
Kalibrering	K2
Produktslag	Räknevåg

## Tjänster

DAkKS-kalibreringVåg maximal kapacitet 50	027710 50
KalibreringVåg maximal kapacitet 50 kg	027700 50