

## HEDI

### Kabeltrumma helt av plast, Typ: 25N



#### Beställningsdata

Ordernummer	081103 25N
GTIN	4003644024179
Artikelklass	08B

#### Beskrivning

##### Utförande:

HEDI® kabeltrummor står för kvalitet "Made in Germany" och lång livstid. De egenutvecklade stommarna för vindorna ger en optimerad kabelstyrning. Den inbyggda rotationsstoppkontakten förhindrar att vindan roterar oavsiktligt. Alla kabelvindor är utrustade med termoskyddsbrytare.

Kompakta och högklassiga HEDI® kabeltrummor helt av plast med trumdiameter 250 mm, ergonomi. och säkerhetsfunktioner.

- **7 graders lutning för mer markfrigång och bekväm användning.**
- **Avtagbar kabelhållare och kabelstyrning för optimal kabeldragning.**
- **Kan enkelt monteras på vägg.**

Godkänd för kontinuerlig användning utomhus och i fuktiga utrymmen.

##### Funktion:

IP44: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med diameter > 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

#### Teknisk beskrivning

IP-skyddsklass	IP 44
----------------	-------

Antal uttag	3
kabelkonstruktion	3G1,5
märkeffekt utrullad	3500 (16 A) W
material kabel	Neoprengummi
slagtålig och stänkskyddad	Kategori 2 (K2) enligt BGI
märkspänning	250 V
Energiförsörjning	Nätdriven
Diagnosystem finns	ja
Kabelklass	H07RN-F
kabellängd	25 m
Material hus	Plast
Produktslag	Kabeltrumma