

HEDI

Kabelvinda helt av plast för F, B, PL och CZ, Typ: 25N



Beställningsdata

Ordernummer	081104 25N
GTIN	4003644024131
Artikelklass	08B

Beskrivning

Utförande:

HEDI® kabeltrummor står för kvalitet "Made in Germany" och lång livstid. De egenutvecklade stommarna för vindorna ger en optimerad kabelstyrning. Den inbyggda rotationsstoppkontakten förhindrar att vindan roterar oavsiktligt. Alla kabelvindor är utrustade med termoskyddsbrytare.

Kompakta och högklassiga HEDI® kabeltrummor helt av plast med trumdiameter 250 mm, ergonomi. och säkerhetsfunktioner.

- **7 graders lutning för mer markfrigång och bekväm användning.**
- **Avtagbar kabelhållare och kabelstyrning för optimal kabeldragning.**
- **Kan enkelt monteras på vägg.**

Godkänd för kontinuerlig användning utomhus och i fuktiga utrymmen.

Funktion:

IP44: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med diameter > 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

Teknisk beskrivning

Material hus	Plast
--------------	-------

IP-skyddsklass	IP 44
kabelkonstruktion	3G1,5
Kabelklass	H07RN-F
slagtålig och stänkskyddad	Kategori 2 (K2) enligt BGI
Antal uttag	3
märkeffekt utrullad	3500 (16 A) W
nätspänning	240 V
kabellängd	25 m
Diagnosystem finns	ja
material kabel	Neoprengummi
Produktslag	Kabeltrumma