


**Garant****CCGT 120402, Sort: HU7315-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	260062 HU7315-1
GTIN	4062406769833
Artikelklass	21G

## Beskrivning

CC.T 120402 HU7315-1 Sort: HU7315-1  
spån-brytare: AF  
Tolerans: G  
Skärdjup  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm  
Matning  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 120 - 600 m/min

## Teknisk beskrivning

Matning $f$	0,03 - 0,1 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärdjup $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Tolerans	G
Primäranvändning	N
Hörnradie	0,2 mm

Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 600 m/min
spån-brytare	AF
Skärmaterial	HM
Antal byten/skär	2
Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	CCGT 120402
Sort	HU7315-1
Skärförhållande	kontinuerligt
Produktslag	Vändskär för svarvning