

Garant**DC.T 11T302, Sort: HB7315-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260356 HB7315-1
GTIN	4062406769871
Artikelklass	21G

Beskrivning

DCMT 11T302 HB7315-1 Sort: HB7315-1
spån-brytare: AF
Tolerans: G
Skärdjup a_p : 0,05 - 0,6 mm
Matning f : 0,03 - 0,1 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 600 m/min

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	DCGT 11T302
Sort	HB7315-1
Primäranvändning	N
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Antal byten/skär	2
Skärdjup a_p	0,05 - 0,6 mm

spån-brytare	AF
Skärmaterial	HM
Hörnradie	0,2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 600 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,03 - 0,1 mm/v
Tolerans	G
Produktslag	Vändskär för svarvning