


Garant**CC.T 09T302, Sort: HB7315-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260056 HB7315-1
GTIN	4062406769918
Artikelklass	21G

Beskrivning

CCMT 09T302 HB7315-1 Sort: HB7315-1
spån-brytare: AF
Tolerans: G
Skärdjup a_p : 0,05 - 0,5 mm
Matning f : 0,03 - 0,1 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 600 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	N
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 600 m/min
Matning f	0,03 - 0,1 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	0,2 mm
Skärdjup a_p	0,05 - 0,5 mm

spån-brytare	AF
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Tolerans	G
ISO-kod vändskär	CCGT 09T302
Antal byten/skär	2
Skärmaterial	HM
Sort	HB7315-1
Produktslag	Vändskär för svarvning