


Garant**CC.T 120404, Sort: HB7315-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260064 HB7315-1
GTIN	4062406769949
Artikelklass	21G

Beskrivning

CC.T 120404 HB7315-1 Sort: HB7315-1
spån-brytare: AF
Tolerans: G
Skärdjup a_p : 0,05 - 0,5 mm
Matning f : 0,03 - 0,1 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 600 m/min

Teknisk beskrivning

Tolerans	G
Skärmaterial	HM
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Primäranvändning	N
Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup a_p	0,05 - 0,5 mm
Sort	HB7315-1

Skärhastighet v_c primär användning	120 - 600 m/min
ISO-kod vändskär	CCGT 120404
spån-brytare	AF
Skärförhållande	kontinuerligt
Antal byten/skär	2
Matning f	0,03 - 0,1 mm/v
Produktslag	Vändskär för svarvning