

Garant**DC.T 11T308, Sort: HB7315-1**

Beställningsdata

| | |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer | 260361 HB7315-1 |
| GTIN | 4062406769970 |
| Artikelklass | 21G |

Beskrivning

DC.T 11T308 HB7315-1 Sort: HB7315-1
spån-brytare: AF
Tolerans: G
Skärdjup a_p : 0,05 - 0,6 mm
Matning f : 0,03 - 0,1 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 600 m/min

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------|-----------------|
| Skärförhållande | kontinuerligt |
| Antal byten/skär | 2 |
| Skärmaterial | HM |
| Hörnradie | 0,8 mm |
| Matning f | 0,03 - 0,1 mm/v |
| spån-brytare | AF |
| ISO-kod vändskär | DCGT 11T308 |

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning |
| Skärdjup a_p | 0,05 - 0,6 mm |
| Tolerans | G |
| Sort | HB7315-1 |
| Skärhastighet v_c primär användning | 120 - 600 m/min |
| Primäranvändning | N |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |