

Garant**DC.T 070204, Sort: HB7315-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260353 HB7315-1
GTIN	4062406769956
Artikelklass	21G

Beskrivning

DC.T 070204 HB7315-1 Sort: HB7315-1
spån-brytare: AF
Tolerans: G
Skärdjup a_p : 0,05 - 0,6 mm
Matning f : 0,03 - 0,1 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 600 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	N
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 600 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Antal byten/skär	2
Tolerans	G
ISO-kod vändskär	DCGT 070204

Skärdjup a_p	0,05 - 0,6 mm
Sort	HB7315-1
Matning f	0,03 - 0,1 mm/v
Hörnradie	0,4 mm
spån-brytare	AF
Skärmaterial	HM
Produktslag	Vändskär för svarvning