

JEPSON POWER

Batterideriven metallhandcirkelsåg, Typ: 8203E**Beställningsdata**

Ordernummer	078235 8203E
GTIN	4260052468050
Artikelklass	07E

Beskrivning**Utförande:**

Kraftfulla metallcirkelsågar för säker och gradfri sågning av profiler och rör av stål, icke järnmetaller, plåtar, metallplattor och sandwichpaneler **utan gnistbildning**.

- **Inget kylsmörjmedel behöver användas.**
- **Ingen efterbearbetning behövs.**
- **Sekunds snabb skärning.**

Batterideriven metallhandcirkelsåg Hand DRY Cutter 8203E.

- **Idealisk för sågning av stål, stålplåtar, sandwichpaneler, metallplattor, rör och profiler av stål, icke järnmetaller, kompositmaterial, upp till 6 mm tjocklek.**
- **Spånuppsamlingsbehållare för rent arbete.**
- **Utrustad med ett Ø 203/48Z hårdmetallbelagt sågblad "LBS stötresistent" för längsta möjliga användningstid och kvalitet.**

leveransinnehåll:

Inklusive 2 högkapacitetsbatterier 18 V LiHD 5,5 A, sågblad, laddare och väska.

OBS!:

Kompatibel med Cordless Alliance System (CAS), ett tillverkarövergripande batterisystem från ledande elverktygsvarumärken. Passande sågblad finns under nr 078243.

Teknisk beskrivning

maximalt sågdjup 90°	67 mm
maximalt varvtal:	3500 min ⁻¹
sågblads-Ø	203 mm
maximalt sågdjup 45°	42 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
tillverkarens beteckning	8203E
Antal ingående batterier	2
Batterityp	Litiumjon
Vikt utan batteri	5,4 kg
batterikapacitet	5,5 Ah
Batterispänning	18 V
Produktslag	Såg