

**JEPSON** POWER**Drytech® cirkelsågblad Ø 203 mm, Antal tänder: 54****Beställningsdata**

Ordernummer	078243 54
GTIN	4260052468104
Artikelklass	07E

**Beskrivning****Utförande:**

Perfekt för sågning av metallgaller och galler, trapetsplåtar, profiler, kabelrännor, jalusirör etc. Med 1,0 till 1,7 mm är LBS sågbladen betydligt tunnare än traditionella sågblad. Som ett resultat är de materialbesparande, effektivare och snabbare. Energibesparande och därmed ökad batterikapacitet. Skärhastighet högst 4000 varv/min.

**Teknisk beskrivning**

lämplig för	INOX
sågbredd B	1,7 mm
Antal tänder	54
hål-Ø	25,4 mm
Blad-Ø D	203 mm
Produktslag	Cirkelsågblad

